

Spannungszwischenkreisumrichter							
Anschlussspannung	1AC230V 3AC230/400/500/690V						
Ausgelegt für Pumpenantriebe mit quadratischer und linearer Kennlinie mit geringer Überlast							
Wirkungsgrad	96 ... 97%	96 ... 97%	96 ... 98%	90 ... 95%	95 ... 97%	> 98%	
Schutzart	IP20					IP00/IP20	IP20, optional bis zu IP54
	MICROMASTER MM 420	MICROMASTER MM430	MICROMASTER MM 440	SINAMICS G110	SINAMICS G120	SINAMICS G130	SINAMICS G150
Leistungsbereich (230 V)	0,12 - 5,5 kW		0,12 - 45,0 kW	0,12 - 3 kW			
Leistungsbereich (400 V)	0,37 - 11 kW	7,5 - 250 kW	0,37 - 250 kW		0,37 - 132 kW	110 - 560 kW	110 - 900 kW
Leistungsbereich (500 V)			1,5 - 90 kW			110 - 560 kW	110 - 1000 kW
Leistungsbereich (690 V)					11 - 55 kW	75 - 800 kW	75 - 1500 kW
Katalog	DA 51.2			D 11.1		D 11	