

Temperatur-Zeit-Klassifizierung	F200/F300				F400	
Material	Aluminum	Grauguß	Aluminum	Grauguß		
Anschlussspannung	3AC 230/400/500/690V					
Schutzart	Standard IP55, optional IP65					
Kühlart	Eigengekühlt		Fremdgekühlt		Eigengekühlt	Fremdgekühlt
	1LA7/1LA5	1LG6	1PP7/1PP5	1PP6	1LA6/1LG6	1PP6
3000 min-1	0,75 ... 45 kW	55 ... 200 kW	0,75 ... 45 kW	55 ... 200 kW	3 ... 190 kW	3 ... 190 kW
1500 min-1	0,55 ... 45 kW	55 ... 200 kW	0,55 ... 45 kW	55 ... 200 kW	2,2 ... 200 kW	2,2 ... 200 kW
1000 min-1	0,37 ... 30 kW	37 ... 160 kW	0,37 ... 30 kW	37 ... 160 kW	1,5 ... 160 kW	1,5 ... 160 kW
1500/3000 min-1	0,14 ... 15,3 kW		0,14 ... 15,3 kW		0,52 ... 13,6 kW	0,52 ... 13,6 kW
1000/1500 min-1	0,11 ... 8,6 kW		0,11 ... 8,6 kW		0,48 ... 9,6 kW	0,48 ... 9,6 kW
750/1500 min-1	0,09 ... 6,8 kW		0,09 ... 6,8 kW		0,3 ... 11,2 kW	0,3 ... 11,2 kW
Katalog	DA 81.1					