

Material	Grauguß			
Anschlussspannung	3AC 230/400/500/690V			
Schutzart	Standard IP55, optional IP56, IP65			
Kühlart	Eigengekühlte Motoren			
Wirkungsgrad	Standard*	High efficiency**	Erhöhte Leistung	High efficiency**
	Standard	Standard	Standard	Transnorm
	1LA6/1LG4	1LG6	1LG4	1LA8
3000 min-1	3 ... 200 kW	0,09 ... 37 kW	30 ... 110 kW	250 ... 1000 kW
1500 min-1	2,2 ... 200 kW	0,06 ... 30 kW	30 ... 110 kW	250 ... 1000 kW
1000 min-1	1,5 ... 200 kW	0,75 ... 22 kW	18,5 ... 75 kW	200 ... 800 kW
750 min-1	0,75 ... 132 kW		15 ... 55 kW	160 ... 630 kW
1500/3000 min-1	4,8 ... 170 kW			
1000/1500 min-1	5,5 ... 170 kW			
750/1500 min-1	4,5 ... 175 kW			
Katalog	DA 81.1			

\* IE1 nach IEC 60034-30 für 2-, 4- und 6-polige Motoren 0,75 bis 375 kW

\*\* IE2 nach IEC 60034-30 für 2-, 4- und 6-polige Motoren 0,75 bis 375 kW

