















SCE Trainer Packages

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | 09/2020


	Producto	Juego HW	Licencias	Versión SW	Referencia	Nota		
Plataforma de código abierto								
	SIMATIC IOT2050 con procesador de cuatro núcleos (AM6548 HS), 2 x Ethernet Gigabit (IE/PN), 1 x RS 232/485/422, 2 x USB 2.0, RTC	6			En preparación (alrededor de 12/2020)	NUEVO ○		
	SIMATIC IO-Shield: Módulo de entrada/salida SIMATIC IOT2000 con 5 DI, 2 DO, 2 AI, ARDUINO Escudo para IOT2050	1			En preparación (alrededor de 12/2020)	NUEVO ○		
	IO-Shield de terceros: IKHDS-Powershield para IOT2050 con 6 DI, 5 DO (relé, 1 DO [PWM], 2 AI, 1 AO) ² Solo puede pedirse a KAFTAN media UG kaftan-media.com/iot2000	1			En preparación (alrededor de 12/2020)	NUEVO ○		
Control industrial								
	Aparatos de baja tensión SIRIUS con IO-Link	1			3TK3388-0TP00			
Software de ingeniería								
	Licencia Combo SIMATIC STEP 7 Professional Software for Training 2017 SR2/V16		1	V16	6ES7822-1AA06-4YA5	NUEVO ○		
	Licencia Combo SIMATIC STEP 7 Professional Software for Training 2017 SR2/V16		6+20	V16	6ES7822-1BA06-4YA5	NUEVO ○		
	Licencia Combo Upgrade SIMATIC STEP 7 Professional Software for Training 2017 SR2/V16 a partir de 2006/2010/V11/V12/V13/V14/V15 →		6+20	V16	6ES7822-1AA06-4YE5	NUEVO ○		
	Licencia Combo SIMATIC STEP 7 Professional Software for Students 2017 SR2/V16 – 365 días		20	V16	6ES7822-1AC06-4YA5	NUEVO ○★		
	Software SIMOTION SCOUT incl. CamTool para STEP 7 Professional exclusivamente con V15.1		6+20	V5.3 SP1	6AU1810-1BC53-1YA5	NUEVO ○		
	SIMOTION SCOUT SW incl. CamTool for Students para STEP 7 Professional exclusivamente con V15.1 – 365 días		20	V5.3 SP1	6AU1810-1BE53-1YA5	NUEVO ○★		
	Upgrade SIMATIC STEP 7 BASIC para S7-1200		6	V16	6ES7822-0AA06-4YE5	NUEVO ○		
	Regulación SIMATIC con SIMATIC Modular				6ES7860-1AA00-4YX0			
	Regulación SIMATIC con SIMATIC Standard				6ES7860-2AA00-4YX0			
	SIMATIC CFC Software		12	V9.0	6ES7658-1EX58-0YS5	○		
SIMATIC CFC Software for Students – 365 días		20	V9.0	6ES7658-1EX58-0YS6	○★			
SIMATIC NET IE SOFTNET		12	V16	6GK1950-0BB01	NUEVO ○			
Automatización de procesos								
	SIMATIC PCS 7		3	V9.0 SP2	6ES7650-0XX58-0YS5			
	Upgrade SIMATIC de PCS 7 V8.X →		3	V9.0 SP2	6ES7650-0XX58-0YE5			
	SIMATIC PCS 7		6	V9.0 SP2	6ES7650-0XX58-2YS5			
	SIMATIC CPU 410E Single		1		6ES7654-0UE23-0XS4	NUEVO ○		
	SITOP PSU6200 24V/20A, fuente de alimentación regulada				6EP3336-7SB00-3AX0	NUEVO ○		
	SIMATIC ET 200SP HA		1		6ES7654-0UE23-0XS3	NUEVO ○		
SIMIT Simulation								
	Software de simulación SIMIT: El dongle USB con la licencia y el lápiz USB portador de la licencia deben pedirse por separado (incluye las bibliotecas SIMIT S & CTE, FLOWNET, CONTEC) – 2500-Etiquetas de simulación		1	V10.2	6DL8913-0AK20-0AS5	NUEVO ○		
	Dongle USB con la licencia de SIMATIC (debe pedirse con cada paquete de SIMIT)		1		6DL8900-8XX00-0XB8-Z Y01 (Y01:0000-0000-0000)	NUEVO ○		
	Lápiz USB portador de la licencia SIMATIC (debe pedirse con cada paquete SIMIT)		1		6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01+Y02 (Y01:0000-0000-0000) (Y02:0-00000000)	NUEVO ○		
	Plataforma de Simulación SIMIT, Software Media Package		1	V10.2	6DL8913-0XK20-0XT8	NUEVO ○		
Versión demo de Plataforma de Simulación SIMIT, Software Media Package				SIMIT WBT	1	V10.2	Descargar	NUEVO ○
Basic Automation								
	LOGO! 8 12/24V ETHERNET-0BA8 con módulos digitales DM8 12/24R		6		6ED1057-3SA20-0YA1	○		
	LOGO! 8 230V ETHERNET-0BA8 con módulos digitales DM8 230R		6		6ED1057-3SA20-0YB1	NUEVO ○		
	LOGO! 8 12/24V ETHERNET-0BA8 sin módulos digitales DM8 12/24R		9		6ED1057-3SA30-0YA1	NUEVO ○		
	Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; DC/DC/DC		6	6	V16	6ES7215-1AG40-4AB1	NUEVO ○	
	Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; AC/DC/RELÉ		6	6	V16	6ES7215-1BG40-4AB1	NUEVO ○	
	Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; DC/DC/RELÉ		6	6	V16	6ES7215-1HG40-4AB1	NUEVO ○	
	Upgrade SIMATIC STEP 7 BASIC para S7-1200		6		V16	6ES7822-0AA06-4YE5	NUEVO ○	
	SIMATIC KTP400 Basic Color Panel para LOGO! 7/8		1	1	V16	6AV2123-2DB03-0AA1	NUEVO ○	
	SIMATIC KTP400 Basic Color Panel para LOGO! 7/8		6	6	V16	6AV2123-2DB03-0AA0	NUEVO ○	
	SIMATIC KTP700 Basic Color Panel para S7-1200		1			6AV2123-2GB03-0AA1	○	
SIMATIC KTP700 Basic Color Panel para S7-1200		6			6AV2123-2GB03-0AA0	○		
Controladores								
	SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 F y WinCC RT Advanced 512 PTs		1	1	V16	6ES7677-2SB42-4AB1	NUEVO ○	
	SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety		1	1	V16	6ES7512-1SK00-4AB2	NUEVO ○	
	SIMATIC CPU 1517TF-3 PN/DP Safety con software		1	1	V16	En preparación (alrededor de 12/2020)	NUEVO ○	
	SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety con software		1	1	V16	6ES7516-3FN00-4AB2	NUEVO ○	
	SIMATIC CPU 1516 PN/DP con software		1	1	V16	6ES7516-3AN00-4AB3	NUEVO ○	
	SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software		1	1	V16	6ES7512-1CK00-4AB6	NUEVO ○	
	SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software y PM 1507		1	1	V16	6ES7512-1CK00-4AB1	NUEVO ○	
	SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software y CP 1542-5 (CP PROFIBUS)		1	1	V16	6ES7512-1CK00-4AB7	NUEVO ○	
	SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software, PM 1507 y CP 1542-5 (CP PROFIBUS)		1	1	V16	6ES7512-1CK00-4AB2	NUEVO ○	
	Upgrade SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP – disponible hasta el 31 de diciembre de 2020		1			6ES7314-6EH04-4AB4		
E/S descentralizadas								
	SIMATIC ET 200SP Digital PROFINET		1		6ES7155-6AU00-0AB0			
	SIMATIC ET 200SP Digital con módulo de entradas ENERGY METER PN		1		6ES7155-6AU00-0AB1			
	SIMATIC ET 200SP Digital con módulo de comunicación IO-LINK MASTER V1.1 PN		1		6ES7155-6AU00-0AB2			
	SIMATIC ET 200SP Digital con módulo de comunicación CM AS-i MASTER ST PN		1		6ES7155-6AU00-0AB3			
	SIMATIC ET 200SP ampliación de módulos analógicos		1		6ES7155-6AU00-0AB6			
	SIMATIC ET 200SP ampliación de módulos de seguridad		1		6ES7136-6BA00-0AB1			

Producto	Juego HW	Licencias	Versión SW	Referencia	Nota
Supervisión y control de operador					
 SIMATIC WinCC Advanced/Unified/Flexible 2008 SP5		6+20	V16	6AV2102-0AA06-0AS5	NUEVO ○
Upgrade SIMATIC WinCC Advanced/Unified/Flexible a partir de 2008/V11/V12/V13/V14/V15 →		6	V16	6AV2102-4AA06-0AS5	NUEVO ○
Upgrade SIMATIC WinCC Flexible a partir de 2004, 2005, 2006, 2007 →		6	2008 SP5	6AV6613-1XA01-3CS0	
SIMATIC WinCC Advanced/Unified/Flexible 2008 SP5 for Students – 365 días		20	V16	6AV2102-0AA06-0AS7	NUEVO ○★
SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel	1	1	V16	6AV2133-4AF00-0AA0	NUEVO ○
SIMATIC TP1500 Comfort Colour Panel	1	1	V16	6AV2133-4BF00-0AA0	NUEVO ○
SIMATIC MTP700 Unified Comfort Panel	1	1	V16	En preparación (alrededor de 12/2020)	NUEVO ○
SIMATIC MTP1500 Unified Comfort Panel	1	1	V16	En preparación (alrededor de 12/2020)	NUEVO ○
SIMATIC WinCC Professional con opciones		6	V16	6AV2105-0HA06-0AS0	NUEVO ○
Upgrade SIMATIC WinCC Professional con opciones a partir de V13/V14/V15 →		6	V16	6AV2105-4HA06-0AS0	NUEVO ○
SCADA Sistema SIMATIC WinCC con opciones		6	V7.5 SP1	6AV6371-1DH07-5AX5	NUEVO
Solo WIN10 (64-bit) Professional 1903/Enterprise 1903					
SCADA Sistema SIMATIC WinCC con opciones – ASIA		6	V7.5 SP1	6AV6371-1DH07-5AV5	NUEVO
Solo WIN10 (64-bits) Professional 1903/Enterprise 1903					
Upgrade SCADA system SIMATIC WinCC con opciones a partir de V1.0 →		6	V7.5 SP1	6AV6381-1BP07-5AX3	NUEVO
Solo WIN10 (64-bits) Professional 1903/Enterprise 1903					
Comunicación industrial					
 SIMATIC NET SINEC NMS 50 V.1		6	V1.0	6GK1950-0BB06	NUEVO ○
Juego de cables FASTCONNECT	1			6GK1950-0BB00	
IE SCALANCE Switch XC208	1			6GK1950-0BB12	○
IE SCALANCE S615 con software SINEC RC Basis	1	1		6GK1950-0BB13	○
Router LAN IE SCALANCE S615	2			6GK1950-0BB23	○
IWLAN (todos los países excepto EE. UU.)	1			6GK1950-0BB14	○
IWLAN para EE. UU.	1			6GK1950-0BB15	○
Development Kit PROFINET	1			6ES7195-3BE00-4AB1	
Industrial Identification					
 Lector de código PROFINET SIMATIC MV540 HR – sin reconocimiento de forma – Para más detalles, véase SCE Guide Trainer Packages	1			6GF3500-1TP02	NUEVO ○
Sistema RFID SIMATIC RF200 PROFINET	1			6GT2096-3AA00-0AA1	NUEVO ○
Sistema RFID SIMATIC RF200 IO-Link	1			6GT2096-5AA00-0AA0	○
Sistema RFID SIMATIC RF300 PROFINET	1			6GT2096-1AA00-0AA1	NUEVO ○
Sistema RFID SIMATIC RF600 PROFINET	1			6GT2811-6CC10-0XB0	NUEVO ○
Accionamientos					
 SINAMICS S210 servoaccionamiento para 1AC 200 - 240V con PROFINET, S7-1500 recomendado por PN-IRT	1			6SL3080-8BB00-0AA0	NUEVO ○
SINAMICS S210 servoaccionamiento para 3AC 380 - 480V con PROFINET, S7-1500 recomendado por PN-IRT	1			6SL3080-8BE00-0AA0	NUEVO ○
Accionamiento estándar SINAMICS G120 para 230 V AC monofásico con PROFINET	1			6SL3200-3AX00-0UL1	○
Accionamiento estándar SINAMICS G120 para 400 V AC trifásico con PROFINET	1			6SL3200-3AX00-0UL2	○
Servoaccionamiento SINAMICS S120 para 230 V AC monofásico con PROFINET	1			6SL3080-8AB01-0AA0	○
Servoaccionamiento SINAMICS S120 para 400 V AC trifásico con PROFINET	1			6SL3080-8AE01-0AA0	○
SIMOTION D410 add on para SINAMICS S120	1	1		6SL3080-8LA00-0AA0	○
Software SIMOTION SCOUT incl. CamTool para STEP 7 Professional exclusivamente con V15.1	6+20		V5.3 SP1	6AU1810-1BC53-1YA5	NUEVO ○
SIMOTION SCOUT Software incl. CamTool for Students para STEP 7 Professional exclusivamente con V15.1 – 365 días	20		V5.3 SP1	6AU1810-1BE53-1YA5	NUEVO ○★
Software SinuTrain - Para DE/AT/CN/US/IT/TW: venta solo con Maintenance → (referencia MCS405...) Solicitud de oferta a mcmts_software_plm@siemens.com - Para los demás países: venta sin Maintenance → (referencia 6FC5870-1...) Solicitud de ofertas al departamento de ventas estándar de Siemens					
 SinuTrain SINUMERIK Operate V4.5/V4.7/V4.8 siemens.com/sinustrain-downloads			Versión básica	De tiempo ilimitado	NUEVO
SinuTrain Trainer Package para SINUMERIK Operate	6+40		V4.8	MCS40552 / 6FC5870-1TC45-0YA0	NUEVO ★
Licencias para estudiantes SinuTrain para SINUMERIK Operate – 300 horas	20		V4.8	MCS40573 / 6FC5870-1SC45-0YA0	NUEVO ★
SinuTrain Trainer Package para SINUMERIK Operate	6+40		V4.7	MCS4055 / 6FC5870-1TC43-0YA0	NUEVO ★
Licencias para estudiantes SinuTrain para SINUMERIK Operate – 300 horas	20		V4.7	MCS4057 / 6FC5870-1SC43-3YA0	NUEVO ★
SinuTrain Trainer Package para SINUMERIK Operate	6+40		V4.5	MCS40551 / 6FC5870-1TC41-0YA0	NUEVO ★
Licencias para estudiantes SinuTrain para SINUMERIK Operate – 300 horas	20		V4.5	MCS40571 / 6FC5870-1SC41-0YA0	NUEVO ★

○ Información relevante: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/65601780> WIN7 (64 bits) Prof. SP1/ Enterprise SP1/ Ultimate SP1/WIN10 (64 bits) Prof. 1903/Enterprise 1903 ★ Solo para institutos y escuelas superiores

Nota para pedidos: Todos los paquetes de instructor están disponibles exclusivamente para institutos, escuelas superiores y centros de formación dentro de la empresa. Para adquirir los paquetes es necesario un certificado de usuario final. Este certificado está disponible para los partners de contacto de Siemens en la Intranet de SCE con acuerdo adicional.

Soporte integral de SCE en Internet [siemens.com/sce](https://www.siemens.com/sce)



Siemens
Digital Industries
Automatización de fábrica
Postfach 4848
90026 Nuremberg

Subject to changes and errors. The information given in this document only contains general descriptions and/or performance features which may not always specifically reflect those described, or which may undergo modification in the course of further development of the products. The requested performance features are binding only when they are expressly agreed upon in the concluded contract. All product designations, product names, etc. may contain trademarks or other rights of Siemens, its affiliated companies or third parties.
Their unauthorized use may infringe the rights of the respective owner.

Unrestricted / © Siemens 2020. All Rights Reserved.



[siemens.com/sce/tp](https://www.siemens.com/sce/tp)