

## Fragebogen Ultraschallmessung

**Hinweise:** Sie können sich entweder mit dem Tabulator oder der Maus durch das Formular bewegen. Um ein Kästchen auszuwählen, klicken Sie mit der Maus oder drücken Sie die Leertaste. Um andere Maßeinheiten zu wählen, klicken Sie mit der Maus (Pull-down-Menü).

### Kundenangaben

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Ausgefüllt durch: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ Hinweise zur Applikation: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

### Tank-/Behälterdaten

(Nach Möglichkeit Skizze oder Plan beilegen)  Skizze als Anlage

**Typ:**  Lagertank **Maße:**  
 Prozess Höhe: \_\_\_\_\_ m  
 Pumpenwerk Breite/ Durchmesser: \_\_\_\_\_ m  
 Offenes Gerinne

Wichtige Daten	
Länge Ansatzrohr:	_____ cm
Durchm. Ansatzrohr:	_____ cm

**Tankdeckel:**  Offen **Tankboden:**  Schräg **Innenausrüstung**  Nein  
 Flach  Flach **und/oder Einbauten:**  Ja *Bitte angeben*  
*z.B. Rührwerk, Heizrohre, Träger, u. a.)* \_\_\_\_\_  
 Konisch  Konisch  
 Parabolisch  Parabolisch

**Art der Messung:**  Grenzstand  Kontinuierlicher Füllstand  Volumen  Durchfluss

### Einteilung der Bereichssicherheit:

(erforderlichen Code angeben) \_\_\_\_\_

### Material

**Zu messendes Material:** \_\_\_\_\_  Schlamm  Flüssigkeit  Schüttgut

**Materialtemperatur:** Normal: \_\_\_\_\_ °C Max: \_\_\_\_\_ °C

**Atmosphäre:**  Luft  Andere \_\_\_\_\_ **Homogen:**  Ja  Nein

**Staub:**  Keiner  Wenig  Viel

### Installation

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

**Verfügbare Hilfsenergie** \_\_\_\_\_ **Kommunikation:**  
**Erforderliche Eingänge:** \_\_\_\_\_ **Erforderliche Ausgänge:**  Hart ® / 4 ... 20 mA  
 4 ... 20 mA  4 ... 20 mA  PROFIBUS DP  AB Remote I/O  
 Pumpen Regelungs-  Relais (Anzahl): \_\_\_\_\_  PROFIBUS PA  AB DeviceNet  
 betrieb (Anzahl): \_\_\_\_\_  Modbus RTU/ASCII  Ohne

### Empfohlene Produkte