

Un débitmètre à ultrasons éprouvé. Tout simplement le meilleur.

Bénéficiez d'une haute performance, même dans des conditions difficiles, grâce au transmetteur SITRANS FUS060.



SITRANS F

Le débitmètre à ultrasons SITRANS F US est l'instrument idéal pour les applications les plus rudes. Simple à installer, il garantit le traitement ultra-rapide des données. Il a été spécialement conçu pour des secteurs rudes comme les industries du pétrole et de la pétrochimie, les centrales électriques ou encore le secteur de l'eau et des eaux usées. Il est particulièrement adapté aux applications exigeant précision, transactions commerciales et communication par bus. Optimisez vos performances en choisissant parmi notre gamme complète de capteurs « Sensor Systems » un débitmètre à ultrasons de pointe. Pour plus d'informations : www.siemens.com/flow
Setting standards with Totally Integrated Automation.*

Answers for industry.*

SIEMENS