

Découvrez les solutions de mesure de débit les plus robustes du marché.

SITRANS F US : un large éventail de débitmètres à ultrasons pour applications complexes.



SITRANS F

Les débitmètres à ultrasons SITRANS F US en ligne et non-intrusifs répondent à vos besoins et bien plus encore. Avec ce large éventail de produits, nous vous offrons la solution optimale pour le pétrole brut, le pétrole raffiné et le gaz liquéfié. La performance, la précision et la simplicité d'utilisation de nos instruments vous garantissent un avantage compétitif sur le marché du pétrole et du gaz. Avec les débitmètres à ultrasons de la famille de capteurs « Sensor Systems », Siemens vous offre tout ce dont vous avez besoin. Et plus encore. Pour plus d'informations : www.siemens.com/flow
Setting standards with Totally Integrated Automation.*

Answers for industry.*



* De nouveaux standards avec l'automatisation totalement intégrée. / Des réponses pour l'industrie.