

Presentando el equipo de medición de flujo más robusto del mundo.

SITRANS F US, la más amplia gama de caudalímetros ultrasónicos para las aplicaciones más exigentes.



SITRANS F

La familia SITRANS F US de caudalímetros ultrasónicos, tanto invasivos como no invasivos, le permite superar con creces sus desafíos cotidianos. En efecto, esta amplia gama le ofrece la mejor opción para la medición del flujo de crudos, productos refinados del petróleo y gas licuado. El rendimiento, la precisión y la facilidad de uso le proporcionarán la ventaja competitiva adicional que precisa en el sector petrolero y de gas. Cuando se trata de caudalímetros ultrasónicos, parte de nuestra gama de sistemas de sensores, Siemens le entrega todo lo que usted espera ... y también un poco más.

Más información: www.siemens.com/flow
Setting standards with Totally Integrated Automation.

Answers for industry.

