

# Das robusteste Durchflussmessteam der Welt.

Größte Auswahl an Ultraschall-Durchflussmessgeräten für härteste Anforderungen: SITRANS F US.



## SITRANS F

Die Ultraschall-Durchflussmessgeräte der Familie SITRANS F US in Inline- und Clamp-on-Ausführung übertreffen Ihre Erwartungen. Mit dieser breiten Auswahl an Produkten bieten wir Ihnen die beste Wahl für die Durchflussmessung bei Rohöl, Erdöl und Flüssiggas. Leistung, Genauigkeit und Bedienkomfort verschaffen Ihnen den Vorteil, den Sie im Öl- und Gasgeschäft benötigen. Wenn es um Ultraschall-Durchflussmessgeräte als Teil unseres Produktangebotes von Sensor Systems geht, hat Siemens alles, was Sie benötigen. Und sogar ein bisschen mehr. Weitere Informationen: [www.siemens.de/flow](http://www.siemens.de/flow)  
**Setting standards with Totally Integrated Automation.**

Answers for industry.

