

# Das genaueste Durchflussmessteam ...



... für einen effizienten und sparsamen Umgang mit Energie.

## Sensor Systems

Kontrollieren Sie Komfort und Kosten mit den umfassenden Lösungen von Siemens für industrielle HLK-Anwendungen. Mit der breiten Auswahl an Ultraschall-Durchflussmessgeräten in Inline- und Clamp-on-Ausführung sowie an elektromagnetischen Durchflussmessgeräten von Siemens funktioniert Ihr Heiz- und Kühlsystem problemlos auch unter den härtesten Bedingungen. Durchflussmessgeräte von Siemens erlauben perfekte Prozessleittechnik mit minimalem Wartungsaufwand – für optimale Durchfluss- und Energiemessungen, mit denen Sie Ihre Verluste minimieren können. Weitere Informationen: [www.siemens.de/flow](http://www.siemens.de/flow)  
**Setting standards with Totally Integrated Automation.**

Answers for industry.

