

Une efficacité prouvée, sur le terrain comme en laboratoire

Précision continue et fiabilité éprouvée :
Débitmètres non intrusifs SITRANS F US



SITRANS F

Les débitmètres pour gaz non intrusifs SITRANS FUG1010 sont le garant d'une fiabilité élevée même dans les applications les plus rudes. Installation rapide, plage de réglage étendue, coût total de possession réduit, diagnostic de fonctionnement performant, toutes ces caractéristiques combinées à des performances élevées confirment la supériorité de ces appareils. Pour les applications exigeant une maintenance réduite, une haute immunité aux perturbations générées par les réducteurs de pression, y compris la fonctionnalité d'analyse LAUF (détection des fuites), les mesures de contrôle, l'allocation, la vérification du débit, la production, le stockage et de nombreuses autres applications, ces débitmètres non intrusifs de Siemens sont la solution idéale. Pour en savoir plus : www.siemens.com/flow

Setting standards with Totally Integrated Automation.*

Answers for industry.*

SIEMENS

* De nouveaux standards avec l'automatisation totalement intégrée. / Des réponses pour l'industrie.