

Cooler Typen, heiße Werte.

Präzise Temperaturmessung in jeder Situation mit den SITRANS T Messumformern.



SITRANS T

Wenn es um Temperaturmessumformer und -sensoren geht, hat die Produktfamilie SITRANS T alles, was Sie brauchen – auch wenn Sie mit hohen Temperaturen, hohem Druck oder aggressiven Medien arbeiten. In vielen Prozessen ist die kontinuierliche und genaue Temperaturmessung unerlässlich für garantierte Produktqualität und einen optimalen Prozessablauf. Mit der Produktfamilie SITRANS T, Teil unseres Prozessinstrumentierungs-Portfolios, bietet Siemens eine umfassende Palette an Sensoren, Messumformern und kompletten Messanordnungen für die unterschiedlichsten Applikationen. Sie bieten hohe Präzision und Zuverlässigkeit und sind eigensicher. Weitere Informationen: www.siemens.de/sitranst
Setting standards with Totally Integrated Automation.

Answers for industry.

SIEMENS